# **OTO Cover-AP Dose G2**





### **OTO Cover-AP Dose G2**

Die OTO Cover-AP Dose ist praxistauglich und im Feld erprobt. Sie löst Probleme, mit denen Netzbetreiber immer wieder konfrontiert sind. Sie gewährleistet eine eindeutige Zuordnung durch Laser-Gravur sowie einen einzigartigen Schutz der sensiblen LWL-Fasern. Mit der inneren Abdeckung (Cover) bleibt die OTO-Dose inkl. OTO-ID immer fest an der Wand montiert. Die Cover-AP Dose ist mit 1 oder 2 Kupplungen erhältlich.



Artikelnummer	Artikelbeschreibung
100.034.066	OTO Cover-AP Datendose G2 mit Befestigungsplatte, 2 x LC/APC Kupplung, weiss

Weitere Ausführungen (z.B. vorkonfektioniert) und passende Pigtails finden Sie in unserem Onlineshop

zum Shop:





Artikelnummer	Artikelbeschreibung
800.303.596	FTTH AP Cover Kit G2 zu FTTH Flach-AP Anschlussdose, weiss



- Für Malerarbeiten nur Abdeckhaube entfernen
- Die OTO-ID bleibt mit der Dose fix an der Wand
- Etikette mit OTO-ID vor dem Verlieren geschützt (Sichtfenster kann nur von hinten geöffnet werden)
- Fasermanagement und Zuleitung gut geschützt



Bei Beschädigung der Sicherheitsetikette kann ein Schadenfall geltend gemacht werden.

So sind Sie immer auf der sicheren Seite!

# Fechnische Änderungen jederzeit vorbehalten | 12.2024


## **OTO Cover-AP Dose G2**



### **Technische Daten**

Eigenschaften			
Beschriftung	Klare Beschriftung mit Optical Fibre & Fasern 1 – 4		
Linse & Etikette	unverlierbar		
Grösse Aussenhaube	95 x 95 x 24mm		
Farbe	Ähnlich RAL 9010		
Weitere Eigenschaften	Passend auf die meist verbreiteten OTO-Dosen		

### Lieferumfang



Lieferumfang OTO Cover-AP Dose (ohne Pigtails)

### Vorteile

- Vermeiden von Störungen durch Schutz der Fasern
- Unnötige Servicefälle werden vermieden
- Neuinstallationen können vor den Malerarbeiten abgeschlossen werden
- Renovieren ohne LWL-Anschlüsse zu gefährden
- Schutz der OTO-ID: Die OTO-ID kann nur bei geöffnetem Innendeckel gewechselt werden (Sichtfenster lässt sich nur von hinten entfernen)
- Cover Kit kompatibel mit den meisten handelsüblichen OTO-Dosen
- Unterstützung bei Renovationen (Malerarbeiten)
- FTTH Kupplungen mit Staubschutz

### Produktbeschreibung

Bei Servicefällen über die Telefonhotline können Endkunden die OTO-Dose in der Wohnung leicht finden. Durch die klare Beschriftung "Optical Fibre" und die OTO-ID kann der Berater am Telefon den Kunden einfacher navigieren.

Für Renovationen, wie z.B. Malerarbeiten, werden an der Wand befindliche Dosen meistens demontiert. Dafür muss die Schraube, welche sich häufig hinter dem Sichtfenster unter der OTO-ID-Etikette befindet, gelöst werden. Dabei kann die Etikette mit der OTO-ID verloren gehen. Ausserdemkönnen die LWL-Faserablage verschmutzt und die -Zuleitung beschädigt werden.

Mit dem Cover Kit bleibt die OTO-Dose inkl. OTO-ID immer fest an der Wand montiert und kann seitlich gar mit Farbe bekleckert werden. Dies weil die komplette Innendose inkl. OTO-ID an der Wand bleibt und durch eine Abdeckhaube überdeckt wird. Der Maler kann also lediglich die Abdeckhaube demontieren und nach erfolgter Renovierung wieder auf die Innendose montieren.